



TASKI® Jontec Forward QS

F4i

Laagschuimende alkalische vloerreiniger in QuattroSelect® pouch

Omschrijving

Zeer krachtige alkalische vloerreiniger, speciaal ontworpen voor gebruik in schrobzuigmachines. De laagschuimende formule verwijdt hardnekkige vervuilingen, vet en olievlekken van alle onbeschermd, waterbestendige harde vloeren (behalve onbeschermd hout). Het product is ook geschikt voor het strippen van de top laag van vloeren.

Eigenschappen

- Effectieve combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali
- Laagschuimend en snelwerkend, sterk emulgerend vermogen
- Veelzijdige toepassing
- Geschikt om de vloer voor te bereiden op het aanbrengen van een nieuwe bescherm laag
- Frisse geur


Voordelen

- Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten waterbestendige harde vloeren
- Reinigt grondig en verwijdt vervuilingen, vet- en olievlekken en resten van schoonmaakmiddelen
- Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines, éénschijfsmachines alsook voor het nat moppen
- Uitstekende vloerstripper, maakt de vloer beter geschikt voor de hechting van een nieuwe bescherm laag
- Laat een aangename, frisse geur na

Gebruiksaanwijzing

Het product kan alleen worden gebruikt in het Quattro Select-doseersysteem, die 100% kostenbeheersing en veiligheid garandeert. De Quattro Select-unit geeft een hoge flow af (bij emmer toepassing) en lage flow (bij sproei-toepassing).

1. Manueel reinigen: De oplossing aanbrengen met behulp van een mop. Laten inwerken (de oplossing niet laten opdrogen) en zo nodig schrobben. De vervuilde oplossing verwijderen.
2. Machinale reiniging: De oplossing aanbrengen met een schrobzuigmachine of een éénschijfsmachine. De oplossing laten inwerken (niet laten opdrogen). Indien nodig, schrobben en vervolgens de vervuilde oplossing verwijderen.
3. Strippen: De oplossing handmatig of met een machine aanbrengen, 5 minuten laten inwerken, schrobben en de vervuilde oplossing verwijderen. Afspoelen met schoon water.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Forward QS

F4i

Dosering

Draai de gele Quattro Select-schakelaar naar het kwadrant dat overeenkomt met het juiste product en de juiste toepassing.

Emmer- en machine toepassing: Vul de emmer met het pistool (hoog debiet).

Aanbevolen concentratie: lichte vervuiling (0,2%), zware vervuiling en strippen (0,4%).

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikshandleiding van de QuattroSelect unit.

Een correcte dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de schadelijke gevolgen voor het milieu.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof

pH waarde (onverdund): ~ 11

pH waarde (verdund): ~ 8.5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Voor gebruik testen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op water- of alkaligevoelige vloeren zoals onbeschermd hout. In geval van spatten op alkaligevoelige oppervlakken zoals hout of geverfde/verniste oppervlakken, onmiddellijk afvegen met een vochtige doek.

Microbiologische gegevens

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de vereisten van de EUdetergentenverordening, EG 648/2004.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EU-detergentenverordening, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7517107	TASKI Jontec Forward QS 2x2.5L W1	QuattroSelect®

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 05/08/2021 nl-BE (P86351)